


System 3000 universal-LED-effektmodul REG



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2383 00 1400071	1		4010337031383

Egenskaper

- Kabling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogenlamper, induktive transformatorer til halogenlamper, HV-LED- eller kompaktlysør.
- Betjening skjer via forankoblet dimmer.
- Forsyning av tilkoblede laster via felles lastledning.
- Elektronisk overtemperaturvern.

Tekniske data

Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus: 0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 45 °C

- HV-LED-lamper (fasesnitt): 50 til 100 W
- HV-LED-lamper (faseavsnitt): 200 W
- Glødelamper: 210 til 420 W
- HV-halogenlamper: 210 til 420 W
- Tronic-transformatorer: 210 til 420 W
- viklet transformator: 210 til 420 VA

Ledningslengde

- Last: maks. 100 m

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.
 - Maksimal last og antall effektmoduler avhenger av dimmeren. En referanseliste finner du i det tekniske vedlegget eller bruksanvisningen.
-