© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

EnOcean trådløs veggsender enkel System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2421 01	1		4010337463825
renhvit glans	2421 03	1		4010337463832
renhvit silkematt	2421 27	1		4010337463849
antrasitt	2421 28	1		4010337463856
aluminiumsfarget (lakkert)	2421 26	1		4010337463870
svart matt (lakkert)	2421 005	1		4010337037088
grå matt (lakkert)	2421 015	1		4010337084136

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Tekniske data

Radiofrekvens:	868,3 MHz
Rekkevidde	
- i åpent område:	opptil 300 m
- i bygninger:	ca. 30 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
- Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
