



Bevegelsesdetektor Cube 120



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2442 02 1400301	1		4010337056430
 antrasitt	2442 10 1400304	1		4010337056416

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
- Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr.
- Testmodus for vurdering av registreringsområdet.
- Individuell tilpassing av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til.
- Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s.
- Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon.
- Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene.
- Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s.
- Fjernkontroll ekstrautstyr.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt	
- HV-LED-lamper:	vanl. 200 W
- Glødelamper:	2000 W
- Lysrør, ukompensert:	1000 VA ($\cos \phi = 0,5$)
- Lysrør, parallellkompensert:	500 W (45,6 μ F)
- Lysrør, seriekompensert:	900 W
Kapasitiv belastning:	176 μ F
Lysstyrkeverdi	
- Lysstyrkeverdi:	2 til 1000 lx
Innstillingsregulator	
- Etterløpstid:	5 s til 15 min

Tilkoblingstverrsnitt

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - entrådet: | maks. 2,5 mm ² |
| - fintrådet uten trådendehylse: | maks. 2,5 mm ² |
| - fintrådet med trådendehylse: | maks. 1,5 mm ² |

Beskyttelsesgrad: IP54

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C

Registreringsvinkel: 120°

Monteringshøyde 2,50 m

- | | |
|--|----------|
| - Registreringsområde fremover, maks.: | ca. 16 m |
| - Rekkevidde på hver side, maks.: | ca. 11 m |

Merknader

- Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
- Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3.
- Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!

Leveringsomfang

- Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
-