© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

System 3000 LED-dreiedimmeinnsats Basic RC



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2457 00	1/5		4010337131458

Egenskaper

- Apparatet fungerer etter fasesnittprinsippet.
- Innkobling med lampeskånende mykstart.
- Trykk-/vendebryter for inkludering i vende- og krysskoblinger.
- Innstillbar min. lysstyrkeverdi.
- Innstillbar maks. lysstyrkeverdi.
- Elektronisk kortslutnings- og overbelastningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.
- Ingen nøytralleder nødvendig.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus:	Ingen
Koblingsytelse ved 35 °C	
- HV-LED-lamper (faseavsnitt):	typ. 3 til 200 W
- Glødelamper:	3 til 200 W
- HV-halogenlamper:	3 til 200 W
- elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):	typ. 3 til 200 W
Ledningslengde	
- Last:	maks. 100 m
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +35 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Merknader

- Festeklør kan eventuelt ettermonteres (se tilbehør).

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.