









## SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2459 01	-	-	4010337076223
 renhvit glans	2459 03	-	-	4010337076179
 renhvit silkematt	2459 27	-	-	4010337076186
 antrasitt	2459 28	-	-	4010337076285
 aluminiumsfarget	2459 26	-	-	4010337076193
 svart matt	2459 005	-	-	4010337076209
 grå matt	2459 015	-	-	4010337090151
 rustfritt stål (lakkert)	2459 600	-	-	4010337076148

## Egenskaper

- Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
  - Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig.
- 

## Tekniske data

Inngangsspenning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-tilkobling:	1 x type A, 1 x type C
Utgangsspenning USB:	DC 5 V
Ladestrøm	
- USB A:	maks. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Beredskapsmodus:	≤80 mW
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Monteringsdybde:	31 mm
Omgivelsestemperatur:	+5° C til +35° C

---

## Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
  - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp.
  - Dyp apparatboks anbefales.
- 

## Leveringsomfang

- USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.
-