


SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2459 70	1		4010337129967

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere kloffeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
- Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig.

Tekniske data

Inngangsspenning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-tilkobling:	1 x type A, 1 x type C
Utgangsspenning USB:	DC 5 V
Ladestrøm	
- USB A:	maks. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Beredskapsmodus:	≤80 mW
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Monteringsdybde:	31 mm
Omgivelsestemperatur:	+5° C til +35° C

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
 - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp.
 - Dyp apparatboks anbefales.
-

Leveringsomfang

- USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.
-