








## Enkel Bluetooth® veggsender



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans      | 2461 01         | 1  |    | 4010337110712 |
|  renhvit glans     | 2461 03         | 1  |    | 4010337101598 |
|  renhvit silkematt | 2461 27         | 1  |    | 4010337101604 |
|  antrasitt         | 2461 28         | 1  |    | 4010337101611 |
|  aluminiumsfarget  | 2461 26         | 1  |    | 4010337101628 |
|  svart matt        | 2461 005        | 1  |    | 4010337101635 |
|  grå matt          | 2461 015        | 1  |    | 4010337110729 |

### Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

## Tekniske data

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Radiofrekvens:        | 2,402 - 2,480 GHz           |
| Trådløs protokoll:    | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Grensesnitt:          | NFC                         |
| Rekkevidde            |                             |
| - i åpent område:     | opptil 75 m                 |
| - i bygninger:        | ca. 10 m                    |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +65 °C           |
| Luffuktighet:         | 0 til 95 % (ingen kondens)  |

---

## Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  - Dette produktet er ikke egnet for eNet.
- 

## Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-