








## Enkel Bluetooth® veggsender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2461 01	1		4010337110712
 renhvit glans	2461 03	1		4010337101598
 renhvit silkematt	2461 27	1		4010337101604
 antrasitt	2461 28	1		4010337101611
 aluminiumsfarget	2461 26	1		4010337101628
 svart matt	2461 005	1		4010337101635
 grå matt	2461 015	1		4010337110729

### Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

## Tekniske data

Radiofrekvens:	2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Grensesnitt:	NFC
Rekkevidde	
- i åpent område:	opptil 75 m
- i bygninger:	ca. 10 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luffuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

---

## Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  - Dette produktet er ikke egnet for eNet.
- 

## Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-