© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Dobbel Bluetooth®-veggsender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2462 01	1		4010337110736
renhvit glans	2462 03	1		4010337101642
renhvit silkematt	2462 27	1		4010337101659
antrasitt	2462 28	1		4010337101680
aluminiumsfarget (lakkert)	2462 26	1		4010337101673
svart matt (lakkert)	2462 005	1		4010337101666
grå matt (lakkert)	2462 015	1		4010337110743

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Tekniske data

Radiofrekvens:	2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Grensesnitt:	NFC
Rekkevidde	
- i åpent område:	opptil 75 m
- i bygninger:	ca. 10 m
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet:	0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
- Dette produktet er ikke egnet for eNet.

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
