








Dobbel Bluetooth®-veggsender



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvitt glans | 2462 01 | 1 | | 4010337110736 |
|  renhvitt glans | 2462 03 | 1 | | 4010337101642 |
|  renhvitt silkematt | 2462 27 | 1 | | 4010337101659 |
|  antrasitt | 2462 28 | 1 | | 4010337101680 |
|  aluminiumsfarget | 2462 26 | 1 | | 4010337101673 |
|  svart matt | 2462 005 | 1 | | 4010337101666 |
|  grå matt | 2462 015 | 1 | | 4010337110743 |

Egenskaper

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Radiofrekvens: | 2,402 - 2,480 GHz |
| Trådløs protokoll: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Grensesnitt: | NFC |
| Rekkevidde | |
| - i åpent område: | opptil 75 m |
| - i bygninger: | ca. 10 m |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +65 °C |
| Luffuktighet: | 0 til 95 % (ingen kondens) |

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
 - Dette produktet er ikke egnet for eNet.
-

Leveringsomfang

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-