© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Dobbel Bluetooth®-veggsender**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremhvit glans | 2462 01 | 1 | | 4010337110736 |
| renhvit glans | 2462 03 | 1 | | 4010337101642 |
| renhvit silkematt | 2462 27 | 1 | | 4010337101659 |
| antrasitt | 2462 28 | 1 | | 4010337101680 |
| aluminiumsfarget (lakkert) | 2462 26 | 1 | | 4010337101673 |
| svart matt (lakkert) | 2462 005 | 1 | | 4010337101666 |
| grå matt (lakkert) | 2462 015 | 1 | | 4010337110743 |

**Egenskaper**

- Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
- Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
- Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Radiofrekvens: | 2,402 - 2,480 GHz |
| Trådløs protokoll: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Grensesnitt: | NFC |
| Rekkevidde | |
| - i åpent område: | opptil 75 m |
| - i bygninger: | ca. 10 m |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +65 °C |
| Luftfuktighet: | 0 til 95 % (ingen kondens) |

---

**Merknader**

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
- Dette produktet er ikke egnet for eNet.

---

**Leveringsomfang**

- Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.

---