© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats romtermostat 24 V~ med åpner eller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2473 00	1/5		4010337104391

Egenskaper

- Styring av elektrotermiske aktuatorer for 24 V~.
- Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
- Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
- Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
- Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
- Intern temperatursensor.
- Frostbeskyttelsesfunksjon.
- Temperaturfallregistrering (hente frem frostbeskyttelsestemperaturen ved åpning av vindu).
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
- Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
- Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 24 V SELV (± 10 %), 50/60 Hz
Standbymodus:	< 0,1 W
Tilkoblingseffekt:	maks. 24 W
Antall aktuatorer:	1 til 5termisk aktuator 24 V~ Gira-best.nr.: 2179 00Ved andre drivverk må innkoblingsstrømmen følges, maks. 3 drivverk!
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Ledningslengde innganger:	maks. 100 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.