


Innsats romtermostat 230 V~ / 10 A med lukker, kontrollampe og sensor for elektrisk gulvvarme



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  | 2474 00 | 1 | | 4010337104407 |

Egenskaper

- Elektronisk temperaturregulator for styring av elektrisk gulvvarme eller golvtemperering.
- Regulering av golvtemperaturen i lukkede rom.
- Manuell utkobling av golvtemperaturreguleringen.
- Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
- Ekstern temperatursensor (fjernføler).
- Frostbeskyttelsesfunksjon.
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering (på/av).
- Oppvarmingsavbrudd i 5 minutter etter kontinuerlig oppvarming i en time.
- Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.

Tekniske data

| | |
|---|--------------------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50 Hz |
| Koblingsstrøm: | maks. 10 A |
| Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: | 2300 W |
| Beredskapsmodus: | < 0,15 W |
| Ledningslengde - Innganger: | maks. 100 m |
| Montering: | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Fjernføler - Tilkoblingsledning: - kan forlenges: | 4 m 2 x 1,5 mm ² |
| Mål - Føler: | Ø 7,8 H 20 |

Merknader

- Legg fjernføleren i gulvet i det tomme røret.
 - Tilførselsledningen til fjernføleren kan forlenges til 50 m med 2-tråds ledning (2 x 1,5 mm²).
-

Leveringsomfang

- Fjernføler i plastlokk følger med ved levering.
-