


PTS-repeater



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2572 00	1		4010337011125

Egenskaper

- Aktiv komponent for utvidelse av et Gira porttelefonanlegg med audio- og videofunksjon.
- Økt rekkevidde og økt antall deltakere ved bruk av ytterligere styreenheter.
- Forsterkning av lyd- og datasignaler i begge retninger i et porttelefonsystem.

Repeatermodus

- Forbinder to linjesegmenter med hverandre, for fordobling av deltakerantallet i et porttelefonanlegg Video eller Audio og ledningsrekkevidden.
- Viktig: En ekstra styreenhet kreves for forsyningen av det andre linjesegmentet.

Flersamtalemodus

- I flersamtalemodus deles hele anlegget inn i flere linjer (én hovedlinje, opptil fem sekundærlinjer) som kobles sammen via PTS-repeatere.
- Hver linje forsynes av en egen styreenhet.
- I flersamtalemodus kan opptil fem PTS-repeatere brukes i et anlegg.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss IN:	2 x stikklemme
- 2-trådsbuss OUT:	2 x stikklemme
Minnekort:	microSD-kort (SDHC) maks. 32 GB
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Sikkerhetskopiering av dataKonfigurasjonen i PTS-repeateren kan lagres på etmicroSD-kort.
 - IdriftsettingDet er også mulig å sette PTS-repeateren i drift utenmicroSD-kort.
-

Leveringsomfang

- microSD-kortet etikkeinkludert.
-

Mål

Delingsenheter (DE): 2
