

## PTS-IP-gateway



| Spesifikasjon                                                                                   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
|  5 lisenser    | 2621 97         | 1  |    | 4010337125211 |
|  10 lisenser | 2621 98         | 1  |    | 4010337125228 |
|  20 lisenser | 2621 99         | 1  |    | 4010337125235 |

## Egenskaper

### PTS mobil

- Integrering av mobile terminaler med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonssystem.
- "Gira PTS mobil"-appen finner du i appbutikken for iOS og Android.
- Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1.

### PTS-Communicator

- Med programvaren "PTS-communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen.
- PTS-Communicator har alle funksjoner i et videosvarapparat, som f.eks. motta samtaler, slå på belysning (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne døren.
- Tilkobling til Gira HomeServer el. Gira FacilityServer via et programtillegg muliggjør visning i Gira Interface.
- Via logikkmoduler kan nye bruksmuligheter realiseres, som f.eks. adgangskontroll med Gira Keyless In-produkter.

### Idriftsetting

- Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

## Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 24 V  $\pm$  5 % (via tilleggsforsyning)

Inngangseffekt

- Samtaler: 5,0 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Standbymodus:        | 1,6 W                            |
| Tilkoblinger           |                                  |
| - Spenningsforsyning:  | 2 x skruklemme                   |
| - 2-trådsbuss OUT:     | 2 x skruklemme                   |
| - 2-trådsbuss IN:      | 2 x skruklemme                   |
| - Nettverkstilkobling: | 1 x RJ45, 10/100 Mbit            |
| Støttet oppløsning:    | CIF med standard bildeoppløsning |
| Omgivelsestemperatur:  | -5 °C til +50 °C                 |

---

## Merknader

- Disse lisensmodellene finnes:- 2621 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig- 2621 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig- 2621 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig
- Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-communicator-enheter som er registrert samtidig.
- Ekstra spenningsforsyning for porttelefonssystemet er nødvendig for spenningsforsyningen til PTS-IP-gatewayen.
- PTS-IP-gateway igangsettes via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f. eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).
- Integrasjon av kommersielt tilgjengelige eksterne IP-kameraer i H.264-standard (alle profiler).

---

## Mål

|                      |   |
|----------------------|---|
| Delingsenheter (DE): | 6 |
|----------------------|---|