

Jordfeilbryter 30 mA



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2664 01	-	-	4010337011897
 renhvit glans	2664 03	-	-	4010337011903
 renhvit silkematt	2664 27	-	-	4010337011910
 antrasitt	2664 28	-	-	4010337011927
 aluminiumsfarget	2664 26	-	-	4010337011934
 svart matt	2664 005	-	-	4010337037064

Egenskaper

- Jordfeilbryteren er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstrømtløsning i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:	16 A
Merkefeilstrøm:	30 mA

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +40 °C

Merknader

- Bruksområder: Brystningskanaler, foran stikkontakter eller i Gira energisøyle.
 - Monteres i dyp apparatboks.
-