GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Jordfeilbryter 30 mA



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2664 01	-	-	4010337011897
renhvit glans	2664 03	-	-	4010337011903
renhvit silkematt	2664 27	-	-	4010337011910
antrasitt	2664 28	-	-	4010337011927
aluminiumsfarget (lakkert)	2664 26	-	-	4010337011934
svart matt (lakkert)	2664 005	-	-	4010337037064

Egenskaper

- Jordfeilbryteren er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstrømutløsning i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:	16 A
Merkefeilstrøm:	30 mA

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +40 °C

Merknader

- Bruksområder: Brystningskanaler, foran stikkontakter eller i Gira energisøyle.
- Monteres i dyp apparatboks.
