

Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2677 01	-	-	4010337011941
 renhvit glans	2677 03	-	-	4010337011958
 renhvit silkematt	2677 27	-	-	4010337011965
 antrasitt	2677 28	-	-	4010337011972
 aluminiumsfarget	2677 26	-	-	4010337011989
 svart matt	2677 005	-	-	4010337037071
 grå matt	2677 015	-	-	4010337085249

Egenskaper

- Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsning ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:	16 A
Merkefeilstrøm:	30 mA
Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +40 °C

Merknader

- Monteres i dyp apparatboks.
 - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
 - Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-