© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Stikkontakt britisk standard (BS 1363), 13 A 250 V~ med shutter System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2776 01	-	-	4010337079347
renhvit glans	2776 03	-	-	4010337079354
antrasitt	2776 28	-	-	4010337079378
aluminiumsfarget (lakkert)	2776 26	-	-	4010337079361
svart matt (lakkert)	2776 005	-	-	4010337037774
grå matt (lakkert)	2776 015	-	-	4010337086352
rustfritt stål (lakkert)	2776 600	-	-	4010337022077

Egenskaper

- Med skruklemmer.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tekniske data

Monteringsdybde:	17 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- Ytterligere funksjoner og varianter kan fås på forespørsel også for 80-utførelsen av BS-kontakten.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.