© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Stikkontakt britisk standard (BS 1363), 13 A 250 V~ koblet, med shutter System 55**




| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kremhvit glans | 2778 01 | - | - | 4010337079477 |
|  renhvit glans | 2778 03 | - | - | 4010337079484 |
|  antrasitt | 2778 28 | - | - | 4010337079507 |
|  aluminiumsfarget (lakkert) | 2778 26 | - | - | 4010337079491 |
|  svart matt (lakkert) | 2778 005 | - | - | 4010337037750 |
|  grå matt (lakkert) | 2778 015 | - | - | 4010337086390 |
|  rustfritt stål (lakkert) | 2778 600 | - | - | 4010337022091 |

**Egenskaper**

- Med skruklemmer.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 20 mm |

---

**Merknader**

- Kun for skruefeste.
- Ytterligere funksjoner og varianter kan fås på forespørsel også for 80-utførelsen av BS-kontakten.

---