GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Vippekontrollbryter british standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrollys Utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2834 01	-	-	4010337078814
renhvit glans	2834 03	-	-	4010337078821
antrasitt	2834 28	-	-	4010337078845
aluminiumsfarget (lakkert)	2834 26	-	-	4010337078838
svart matt (lakkert)	2834 005	-	-	4010337038573
grå matt (lakkert)	2834 015	-	-	4010337087137
rustfritt stål	2834 600	-	-	4010337022305

Tekniske data

Monteringsdybde:	24 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger inntil:	2 x 4 mm² eller1 x 6 mm²

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Kun for skruefeste.
- BS EN 60669-1.
