GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Vippetrykknapp 3-dobbel 10 A 250 V~med vipper Lukkekontakt 1-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	2844 01	-	-	4010337082033
renhvit glans	2844 03	-	-	4010337082040
antrasitt	2844 28	-	-	4010337082064
aluminiumsfarget (lakkert)	2844 26	-	-	4010337082057
svart matt (lakkert)	2844 005	-	-	4010337037903
grå matt (lakkert)	2844 015	-	-	4010337087182
rustfritt stål (lakkert)	2844 600	-	-	4010337021957

Tekniske data

Monteringsdybde:	25 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger inntil:	2,5 mm²

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Merknader

- Kun for skruefeste.
