# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Vippetrykknapp 3-dobbel 10 A 250 V~med vipper Lukkekontakt 1-polet**




| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremhvit glans | 2844 01 | - | - | 4010337082033 |
| renhvit glans | 2844 03 | - | - | 4010337082040 |
| antrasitt | 2844 28 | - | - | 4010337082064 |
| aluminiumsfarget (lakkert) | 2844 26 | - | - | 4010337082057 |
| svart matt (lakkert) | 2844 005 | - | - | 4010337037903 |
| grå matt (lakkert) | 2844 015 | - | - | 4010337087182 |
| rustfritt stål (lakkert) | 2844 600 | - | - | 4010337021957 |

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 25 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- For ledninger inntil: | 2,5 mm² |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Merknader**

- Kun for skruefeste.

---

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.