


Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3105 00	1/10/100		4010337038856
 uten festeklør	3815 00	1/10		4010337038863

Egenskaper

- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Kan også brukes med vippe enkel.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W