


## Vippebryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt Universal-utkoblingsvendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	3106 31	1		4010337124054

### Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet påvegg IP66

### Tekniske data

- Tilkoblingstverrsnitt  
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominell effekt  
- LEDi/CFLi: 100 W

### Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

### Leveringsomfang

- Blanko tekstsilt medfølger.

---