


Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3112 00	1/10		4010337038696
 uten festeklør	3822 00	1/10		4010337038702

Egenskaper

- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°.

Leveringsomfang

- Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
