


## Vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt og oransje LED-belysningsselement 230 V~ Utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	3112 30	1/10		4010337123873

### Egenskaper

- Med oransje LED-belysningsselement.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet påvegg IP44

### Tekniske data

- Tilkoblingstverrsnitt  
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominell effekt  
- LEDi/CFLi: 100 W

### Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

## Leveringsomfang

- Tekstsilt "Heizung Ein/Aus" medfølger.
  - Ledningsinnføring dobbel (dobbelinnføring) følger med.
  - Oransje LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
-