




## Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningsselement 230 V~ universal-utkoblingsvendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3116 00	1/10/100		4010337038955
 uten festeklør	3826 00	1/10		4010337039037

### Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippet i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

## **Merknader**

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

---

## **Leveringsomfang**

- Oransje LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.

---