

Innsats trykknappbryter 10 AX 250 V~serie-trykknapp



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3125 00	1/10		4010337038894
 uten festeklør	3835 00	1/10		4010337038924

Egenskaper

- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.
- I motsetning til vippebrytere går vippen på trykknappbrytere alltid tilbake til utgangsposisjon igjen etter hver betjening.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreining per festeklo).
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3125 00: 32 mm
- 3835 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

