
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats trykknappbryter 10 AX 250 V~ serie-trykknapp



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3125 00	1/10		4010337038894
 uten festeklør	3835 00	1/10		4010337038924

Egenskaper

- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.

Tekniske data

Monteringsdybde
- 3125 00: 32 mm
- 3835 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/CFLi: 100 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.