




Innsats trykknappbryter 10 AX 250 V~vendebryter dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3128 00	1/10		4010337039075
 uten festeklør	3838 00	1		4010337064411

Egenskaper

- I motsetning til vippebrytere går vippen på trykknappbrytere alltid tilbake til utgangsposisjon igjen etter hver betjening.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.
- Kan også brukes med vippe enkel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W