

Innsats vippetrykknapp 4-dobbel 10 A 250 V~ lukker 1-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3147 00	1/10		4010337038832
 uten festeklør	3867 00	1/10		4010337064855

Egenskaper

- Kan brukes med vippe enkel, også som lukker dobbel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²

Merknader

- For dype apparatbokser.
