




Innsats vippetrykknapp 10 A 250 V~ vendeknapp dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3155 00	1/10		4010337039112
 uten festeklør	3875 00	1/10		4010337064688

Egenskaper

- Kan også brukes med vippe enkel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippet i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Brukssikker termoplastsokkel.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²