

Innsats vippepersiennebryter 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3159 00	1/10/100		4010337039211
 uten festeklør	3879 00	1/10		4010337064428

Egenskaper

- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
