


Vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt og oransje LED-belysningsselement 230 V~ Universal-utkoblingsvendebryter



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  grå | 3186 30 | 1 | | 4010337125945 |

Egenskaper

- Med oransje LED-belysningsselement.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet påvegg IP44

Tekniske data

| | |
|---|---------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt | |
| - for stive og fleksible ledere opptil: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt | |
| - LEDi/CFLi: | 100 W |

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

- Tekstskilt "Oppvarming på/av", "VERWARMING AAN/UIT" medfølger.
 - Ledningsinnføring dobbel (dobbelinnføring) følger med.
 - Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
 - Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
-