
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ universal-utkoblingsvendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3106 00	1/10/100		4010337038931
 uten festeklør	3816 00	1/10		4010337038948

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.

Tekniske data

Monteringsdybde	
- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/CFLi:	100 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.