


## Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ mellomvender



| Spesifikasjon                                                                                      | Bestillings nr. | PE       | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----|---------------|
|  med festeklør    | 3107 00         | 1/10/100 |    | 4010337039174 |
|  uten festeklør | 3817 00         | 1/10     |    | 4010337039181 |

### Egenskaper

- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3107 00: 32 mm
- 3817 00: 23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

### Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

---