




## Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ vendebryter dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3108 00	1/10		4010337038979
 uten festeklør	3818 00	1/10		4010337038757

### Egenskaper

- Kan også brukes med vippe enkel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippet i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Brudd sikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klovefeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.

### Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W