



Innsats vippetrykknapp 10 A 250 V~ trykk



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3153 00	1/10		4010337121145
 uten festeklør	3823 00	1/10		4010337121169

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3153 00: 32 mm
- 3823 00: 24 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²