



## Innsats trykknappkontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3135 00	1		4010337038917
 uten festeklør	3845 00	1		4010337064398

### Egenskaper

- I motsetning til vippebrytere går vippen på trykknappbrytere alltid tilbake til utgangsposisjon igjen etter hver betjening.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.
- Kan også brukes med vippe enkel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

## Leveringsomfang

- Oransje LED-belysningsselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.

---