© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats trykknappkontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3135 00	1/10		4010337038917
 uten festeklør	3845 00	1/10		4010337064398

Egenskaper

- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.

Tekniske data

Monteringsdybde
- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Nominell effekt
- LEDi/CFLi: 100 W

Leveringsomfang

- Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.