




Innsats vippebryter og -trykknapp 10 A 250 V~ vendebryter / vendetrykknapp



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3139 00	1/10		4010337039136
 uten festeklør	3869 00	1		4010337064565

Egenskaper

- Vippebryter og -trykknapp, der venstre vippe er utført som bryter og høyre vippe som trykknapp.
- For kobling og styring av fargen på LED-orienteringslyset.
- For manuell styring av bevegelsesdetektorer.
- For aktivering av dimmer-underenheter
- For aktivering av koblet belysning.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippet i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodadrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W