




## Innsats vippetrykknapp 10 A 250 V~ vendeknapp 1-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3156 00	1/10		4010337039099
 uten festeklør	3876 00	1/10/100		4010337064695

### Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippet i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3156 00: 32 mm
- 3876 00: 23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

---