









SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvitt glans	4183 01	1/5		4010337093558
 renhvitt glans	4183 03	1/10/100		4010337093572
 renhvitt silkematt	4183 27	1/10		4010337093596
 antrasitt	4183 28	1/10		4010337093602
 aluminiumsfarget	4183 26	1/5		4010337093589
 svart matt	4183 005	1/10		4010337093541
 grå matt	4183 015	1/5		4010337093565
 rustfritt stål	4183 600	1		4010337093619

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- Jordet bæring.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	
- økt berrøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-