









SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----------|----|---------------|
|  kremhvit glans | 4183 01 | 1/5 | | 4010337093558 |
|  renhvit glans | 4183 03 | 1/10/100 | | 4010337093572 |
|  renhvit silkematt | 4183 27 | 1/10 | | 4010337093596 |
|  antrasitt | 4183 28 | 1/10 | | 4010337093602 |
|  aluminiumsfarget | 4183 26 | 1/5 | | 4010337093589 |
|  svart matt | 4183 005 | 1/10 | | 4010337093541 |
|  grå matt | 4183 015 | 1/5 | | 4010337093565 |
|  rustfritt stål | 4183 600 | 1 | | 4010337093619 |

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- Jordet bæring.

Tekniske data

| | |
|------------------------------|---|
| Monteringsdybde: | 32 mm |
| Ledningsmateriale: | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt | |
| - For ledninger fra: | 1,5 mm ² til 2,5 mm ² |
| Omgivelsestemperatur | |
| - økt berrøringsbeskyttelse: | 0 °C til +45 °C |

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-