

## SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	4183 70	1/5		4010337117759
 renhvit silkematt (lakkert)	4183 72	1/5		4010337117766
 antrasitt (lakkert)	4183 73	1/5		4010337117735
 svart matt (lakkert)	4183 74	1/5		4010337117773
 grå matt (lakkert)	4183 76	1/5		4010337117742

### Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere kløfeste takket være robust skruhedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

### Tekniske data

Monteringsdybde: 32 mm

Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur - økt berrøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

---

## Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen
  - Økt berrøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-