

## SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans                 | 4183 70         | 1/5 |    | 4010337117759 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 4183 72         | 1/5 |    | 4010337117766 |
|  antrasitt (lakkert)         | 4183 73         | 1/5 |    | 4010337117735 |
|  svart matt (lakkert)        | 4183 74         | 1/5 |    | 4010337117773 |
|  grå matt (lakkert)          | 4183 76         | 1/5 |    | 4010337117742 |

### Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere kløfeste takket være robust skruhedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

### Tekniske data

Monteringsdybde: 32 mm

|  |   |
|--|---|
| Ledningsmateriale:                                   | stiv og fleksibel                           |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- For ledninger fra:        | 1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgivelsestemperatur<br>- økt berrøringsbeskyttelse: | 0 °C til +45 °C                             |

---

## Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen
  - Økt berrøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-