# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  renhvit glans | 4183 70 | 1/5 | | 4010337117759 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 4183 72 | 1/5 | | 4010337117766 |
|  antrasitt (lakkert) | 4183 73 | 1/5 | | 4010337117735 |
|  svart matt (lakkert) | 4183 74 | 1/5 | | 4010337117773 |
|  grå matt (lakkert) | 4183 76 | 1/5 | | 4010337117742 |

**Egenskaper**

- Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringssdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddsikker termoplastsokkel.

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 32 mm |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



| | |
|---|---|
| Ledningsmateriale: | stiv og fleksibel |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- For ledninger fra: | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur<br>- økt berrøingsbeskyttelse: | 0 °C til +45 °C |

---

**Merknader**

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

---