

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit silkematt	4188 27	1/10/100		4010337092940
 antrasitt	4188 28	1/10/100		4010337092957
 grå matt (lakkert)	4188 015	1/5		4010337092889

Egenskaper

- Bæring er jordnet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylen
-