


## SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med grønt deksel og påskrift "SV" (sikkerhetsforsyning)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grønn glans	4188 707	1/5		4010337117056

### Egenskaper

- Bæring er jordnet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere kloffeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Brudd sikker termoplastsokkel.
- Jordnet bæring.
- Jordnet bæring.

### Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Ledningsmateriale	
- stiv og fleksibel:	
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>

### Merknader

- Godkjent iht. T.N.O. med høyere presstrykk på jordingsbøylene
- Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.